

Le spécialiste de l'anti-crevaison préventif, auto-obturant permanent, anti-sous gonflage et anti-éclatement pour tous vos pneumatiques!







MESURE 2

Diamètre intérieur du

pneu à prendre à partir

de la fin des sculptures

de la bande roulante.


AUTO OBTURATION INSTANTANÉE ET PERMANENTE DES PERFORATIONS SUR LA BANDE ROULANTE DE TOUS TYPES DE PNEUS

www.wprotec.com



Wprotec est efficace pour les pneus tubeless ou avec chambre à air de -35° à +45°. Wprotec est utilisable sur des perforations de 4mm. Wprotec ne garantit pas les perforations sur les flancs. Si le pneu se dégonfle après une injection, enlevez tous les objets perforants sur la bande roulante, regonflez et roulez pour une obturation permanente. Wprotec reste liquide, ne corrode pas les jantes. Pour le changement d'un pneu un nettoyage à l'eau clair suffit, pour les véhicules souvent sujet à crevaison, un ajout périodique de Wprotec peut être nécessaire pour garantir une protection toujours efficace.

Produit pour les véhicules roulant À MOINS de 50km/h.



Reliez le tuyau à la valve et actionnez la pompe. Selon le nodèle de pompe:

1 cycle complet = 100 ml 1 cycle complet = 200 ml

Injectez la quantité calculée (voir ci-contre). Reposez l'obus et regonflez à la pression préconisée par le constructeur.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX LAVER ABONDAMMENT A L'EAU. EN CAS D'INGESTION APPELER LE CENTRE ANTI POISON LE PLUS PROCHE.



Bouteille en plastique recyclable.



Fabrication à partir d'une base aqueuse et de caoutchouc (SANS FIBRE)

CALCUL DU VOLUME MAXIMUM Prenez les 2 mesures en millimètres (mm)

MESURE 1

Largeur de la bande

roulante à prendre entre

chaque bord de la partie

sculptée du pneu.

VÉHICULE DE LOISIR **TOUT-TERRAIN (QUAD):**

mesure 1 x mesure 2 x 0,0076

Efficacité testée et approuvée par l'UTAC rapport N° 13/10871

FORMULE matériel et loisir WML78

Pour les vélos, petits engins de manutention...: MESURE 1 x MESURE 2 x 0,0060 pour "standard" et 0,0076 pour "optimum"



EXEMPLE DE QUANTITÉ À INJECTER PAR PNEU : fauteuil roulant 125ml, tondeuse/brouette/caddy 250ml.